

tapón ciego QSPC10

Número de artículo: 562243

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

para cerrar conexiones en válvulas o en la placa ciega.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 0,8 MPa 0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso del producto	0,4 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 10 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tapón ciego	POM
Material de la junta tórica	NBR