



placa de estrangulación VABF-S7-F1B5P1-F

Número de artículo: 563401

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Alimentación del aire de control	externo interno
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1,2 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	Brida 1/4 Distribución de conexiones NAMUR
Conexión neumática 3	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR