


# racor rápido roscado en L CRQSL-1/8-5/32-U

Número de artículo: 565326

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	0,118 "
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Par de apriete máximo	8,851 ft-lbf
Peso del producto	0,441 oz
Cables utilizables	PFAN
Tipo de fijación	Hexágono exterior 15/32
Conexión neumática 1	Rosca exterior 1/8 NPTF
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 5/32"
Temperatura ambiente en Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del anillo extractor	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la junta del tubo flexible	FPM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina