


placa de alimentación CPX-P-AB-2XKL-8POL

Número de artículo: 565704

FESTO

Tecnología de sujeción.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	(incl. módulo de encadenamiento y técnica de conexión) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipo de fijación	en el bloque de distribución CPX-M-GE..
Peso del producto	100 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado
Conexión eléctrica	8 contactos / 8 contactos