

perfil distribuidor VABM-L1-14W-G14-12

Número de artículo: 566651

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------------|
| Patrón | 16 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 16 |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Homologación | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN | 1,5 Nm |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 0,65 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 3 Nm |
| Peso del producto | 972 g |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 | M5 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | M5 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |