

placa base eléctrica VAVE-L1-1L4-LR

Número de artículo: 566729

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Polos inconfundibles	para tensión de funcionamiento
Funciones adicionales	Supresión del arco voltaico Reducción de la corriente de parada
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Grado de ensuciamiento	3
Homologación	RCM Mark
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	33,5 g
Sección de la conexión	0,14 mm ²
Conexión eléctrica	Cable trenzado
Longitud del cable	5 m
Extremos de los hilos	Recubrimiento para hilo
Conexión de conducto de protección	no existente
Tipo de fijación	Clip
Color del cuerpo	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA