



placa aisladora de presión vertical VMPA1-HS

Número de artículo: 567805

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	10 mm
Posición de montaje	indistinto
Encadenamiento vertical neumático	Bloqueo para 1
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Caudal nominal normal aireación	103 l/min
Caudal nominal normal escape de aire	213 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	60 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio PA reforzado