

# Tubo flexible de material sintético PEN-5/32-SW-150-CB

Número de artículo: 569881

FESTO

Con calibración exterior, para racores QS, de polietileno (inadmisibles en la industria alimentaria).

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro exterior en pulgadas                          | 5/32  |
| Radio de flexión relevante para el caudal              | 0,065 Fuß                                     |
| Radio máximo de curvatura                              | 0,032 Fuß                                     |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 145 Psi                             |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente                                   | -22 ... 140 °F                                |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,067 oz/ft                                   |
| Color  | Negro   |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3                                     |
| Indicación sobre el material                           | Conforme con RoHS<br>Exento de cobre y PTFE   |
| Información sobre el material del tubo flexible        | PE  |