

# tubo flexible de material sintético PEN-5/16-SW-150-CB

Número de artículo: 569884

FESTO

Con calibración exterior, para racores QS, de polietileno (inadmisibles en la industria alimentaria).



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	5/16
Radio de flexión relevante para el caudal	0,114 ft
Radio máximo de curvatura	0,073 ft
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condiciones de las pruebas de control de los tubos flexibles	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso del producto según la longitud	0,25 oz/ft
Conexión neumática	Para racor de conexión con diámetro exterior de 5/16"
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE