

tubo flexible de material sintético PLN-3/16-NT-150-CB

Número de artículo: 569898

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	3/16
Radio de flexión relevante para el caudal	0,095 ft
Radio máximo de curvatura	0,036 ft
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Peso del producto según la longitud	0,107 oz/ft
Conexión neumática	Para racor de conexión con diámetro exterior de 3/16"
Color	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE