


tubo flexible de material sintético PAN-MF-8X1-SW

Número de artículo: 570359

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 50 mm |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Radio máximo de curvatura | 35 mm |
| Corresponde a la norma | DIN 73378-PA12-PHL |
| Características de los tubos flexibles | Suitable for energy chains |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -60 ... 100 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,022 kg/m |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 8 mm |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | D 65 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | Poliamida 12 |