


tubo flexible de material sintético PAN-MF-12X1,5-SW

Número de artículo: 570361

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	70 mm
Diámetro interior	9 mm
Radio máximo de curvatura	50 mm
Corresponde a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso del producto según la longitud	0,051 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 12 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12