


Unidad de indicación y control FED-550

Número pieza: 570398
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	91 mm
Alto	147 mm
largo	187 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Memoria de usuario	64 Mbyte
Cantidad de LED de usuario	1
Cantidad de teclas funcionales	1
Reloj de tiempo real	sí
listas de sucesos	1.024
Memoria de mezclas	32 kByte
Alarmas	1.024
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de colores	64 k
Cantidad de LED del sistema	4
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	5,7"
Batería de reserva	3 V / 270 mA litio
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	1 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Homologación	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso del producto	1.400 g
Interfaz AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz de impresora	RS232 Sub-D 15 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz para PC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz de programación	9,6 - 38,4 kBd

Característica	Valor
Interfaz PLC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
Interfaz USB	sí
interfaz Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
software de programación	FED Designer, versión 6.09 o superior