


# conector NECU-S-ECG4-HX-Q3

Número de artículo: 570922

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Frecuencia de conexión	1
Tipo de fijación	enclavamiento
Conexión eléctrica	4 contactos Conector recto / borne cortante Forma rectangular
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Diámetro admisible de un hilo	$\geq 0,07$ mm
Diámetro admisible de los hilos	0,8 ... 1 mm
Sección de la conexión	0,14 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PBT PC
Material de los contactos crimp	Dorado
Aislamiento admisible de hilos	PP PVC TPE-E