



# conector

## NECU-S-M12G4-P2-IS

Número de artículo: 570954

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Frecuencia de conexión	50
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	18 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo con hexágono SW18 y reborde longitudinal
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Racor de cables	Pg9
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Material de la carcasa	PA
Material de las tuercas de unión	PA
Material de los contactos crimp	latón Recubierto de bronce blanco