

Tubo de material sintético PAN-M-6X1-GN-500

Número pieza: 572094

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	35 mm
Diámetro interior	4 mm
Radio máximo de curvatura	15 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 36 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso del producto según la longitud	0,016 kg/m
Color	Verde
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	Poliamida 12