


# adaptador VAVE-C8-1R1

Número de artículo: 573194

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Par de apriete	0,25 Nm
Peso del producto	3,5 g
Conexión eléctrica	4 contactos / 2 contactos M8 / - Conector tipo clavija / Conector tipo zócalo
Conexión de conducto de protección	no existente
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce