

# perfil distribuidor VABM-L1-18S-G38-5

Número de artículo: 574458

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	19 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	16
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1,5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	1,18 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	3 Nm
Peso del producto	439 g
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 5	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio