


Pórtico lineal DHSL-10-EGC120TB-DGEA25

Número pieza: 574527

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 10
Carga útil	0 ... 10 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-25
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 400 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	EGC-120-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm