


conector NECC-S1G9-C2-M

Número de artículo: 576031

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Alto	39,4 mm
Largo	58 mm
Peso del producto	24 g
Interfaz al bus de campo	Conector Sub-D, de 9 pines
Conexión eléctrica	9 contactos / 9 contactos Sub-D / borne roscado
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Diámetro permitido del cable	8 mm
Diámetro máximo admisible del cable	8 mm
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo