

placa de alimentación VABM-B10-20S-N14-7

Número de artículo: 576434

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Patrón | 22 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 7 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 821 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | 1/4 NPT |
| Conexión neumática 3 | 1/4 NPT |
| Conexión neumática 5 | 1/4 NPT |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |