

# placa base VMPAC-AP-14-B-2

Número de artículo: 576575

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	32,8 mm
Largo	169 mm
Patrón	26,8 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 8 bar
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	160 g
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado