


horquilla SG-M4

Número de artículo: 6532

FESTO

con tuerca hexagonal, para fijación oscilante de cilindros (por el lado del vástago), según DIN ISO 8140.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M4
Basado en la norma	ISO 8140
Corresponde a la norma	DIN 71752
Conexión roscada	Rosca interior M4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	8 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado