

# tubo flexible de material sintético PCN-4-NT

Número de artículo: 7134  
Producto sustituido

FESTO

[para descarga de agua condensada en unidades de mantenimiento en PVC.](#)  
Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6,5 mm
Diámetro interior	4 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,5 ... 0,25 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,025 kg/m
Color	natural
Dureza Shore	76
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PVC