


multi-zócalo KDVF-32-B

Número de artículo: 7565

FESTO

para uniones múltiples de tubos flexibles diámetro int. 2, 3 y 4 mm



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	131 g
Conexiones máximas	32
Conexión neumática	PK-2 PK-3 PK-4
Color	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS