


módulo de manipulación EHMY-RP-EGC-120-TB-KF- -

Número de artículo: 8004606

FESTO



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera útil	50 ... 2.000 mm
Nivelación necesaria de las superficies de montaje	0,1 mm/m
Posición de montaje	horizontal
Construcción	Módulo lineal electromecánico con correa dentada
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Precisión de repetición	±0,08 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS