

# perfil distribuidor VABM-L1-18W-G38-7-G

Número de artículo: 8004916

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	19 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	7
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Peso del producto	1.900 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	G1/8
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	G1/8
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio