


# estrangulador VFFG-T-M5-5

Número de artículo: 8025709

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	con rosca
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	9,6 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diámetro nominal	0,5 mm
Valor B	0,5
Valor C	0,04 l/sbar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Peso del producto	0,5 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo hueco	PA