


estrangulador VFFG-T-M5-10

Número de artículo: 8025713

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	con rosca
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	40,8 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diámetro nominal	1,05 mm
Valor B	0,5
Valor C	0,14 l/sbar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Peso del producto	0,5 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo hueco	PA