


# placa de alimentación VABM-B10-30E-G34-8

Número de artículo: 8026365

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor                            |
|---|----------------------------------|
| Patrón                                      | 32 mm                            |
| Posición de montaje                         | indistinto                       |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 8                                |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK     | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Peso del producto                           | 4.665 g                          |
| Tipo de fijación                            | con taladro pasante              |
| Conexión del aire de pilotaje 12            | G1/8                             |
| Conexión del aire de pilotaje 14            | G1/8                             |
| Conexión neumática 1                        | G3/4                             |
| Conexión neumática 3                        | G3/4                             |
| Conexión neumática 5                        | G3/4                             |
| Indicación sobre el material                | Conforme con RoHS                |
| Material de la regleta de bornes            | Aleación forjable de aluminio    |