

placa de alimentación vertical VMPA2-VSP-QS3/8

Número de artículo: 8029492

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	21 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de control	3 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	90 g
Conexión neumática 1	QS-3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la placa de alimentación	PA reforzado