

**empalme doble**  
**NPFC-D-2G38-M**  
Número de artículo: 8030275

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                       |
|---|---|
| Material del racor roscado              | Latón niquelado                             |
| Tamaño del depósito                     | 10  |
| Presión de funcionamiento               | -0,95 ... 50 bar                            |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [---] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo                |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Temperatura ambiente                    | -20 ... 150 °C                              |
| Peso del producto                       | 24 g  |
| Conexión neumática 1                    | G3/8  |
| Conexión neumática 2                    | G3/8  |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                           |