


**empalme doble**  
**NPFC-D-2R34-M**  
Número de artículo: 8030288



**Hoja de datos**

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso del producto	80,14 g
Conexión neumática 1	R3/4
Conexión neumática 2	R3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS