


Pasamuros para uso en armarios de maniobra NEFU-D12G4-R3DW4

Número de artículo: 8040457

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	40,1 mm
Corresponde a la norma	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipo de fijación	Fijado con tornillos
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo zócalo M12x1, 4 contactos, codificación D
Conexión eléctrica 2	Conector tipo zócalo acodado, RJ45, 4 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	2 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Características de transmisión	De acuerdo con la categoría 5, EN 50173, clase D De acuerdo con la categoría 5, ISO/IEC 11801, clase D
Tipo de protección	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	latón niquelado PA Fundición inyectada de cinc
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	latón Dorado