

resistencia de frenado

CACR-LE2-6-W60

Número de artículo: 8047913

Producto sustituido

FESTO

Acumula la energía que se alimenta al circuito intermedio al frenar o debido a una excitación externa

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	convección libre vertical horizontal
Rendimiento con 35% de duración de conexión y con 20°C	180 W
Rendimiento nominal de la resistencia de frenado	60 W
Valor de resistencia	6 Ohm
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	140 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS