


palanca con rodillo basculante VAOM-R4-20-D2-32

Número de artículo: 8049237

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------|
| Ancho | 20 mm |
| Tipo de accionamiento | mecánico |
| Posición de montaje | Nivel de movimiento |
| Construcción | Palanca con rodillo basculante |
| Tipo de control | directo |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Tipo de fijación | Fijado con tornillos |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del cabezal de accionamiento | Acero cincado |