

conjunto paralelo EAMM-U-60-S48-58AA-91

Número de artículo: 8058950

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------|
| Tamaño | 60 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 6.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 26,7 kgmm ² |
| Par motor sin carga | 0,07 Nm |
| Momento de giro transferible | 3 Nm |
| Peso del producto | 1.150 g |
| Código de conexión, actuador | S48 |
| Código de conexión, entrada motor | 58AA |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |