

conjunto paralelo EAMM-U-86-S62-82AA-177

Número de artículo: 8059038

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------|
| Tamaño | 86 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 5.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 175 kgmm ² |
| Par motor sin carga | 0,25 Nm |
| Momento de giro transferible | 9,5 Nm |
| Peso del producto | 3.300 g |
| Código de conexión, actuador | S62 |
| Código de conexión, entrada motor | 82AA |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |