


# conjunto paralelo EAMM-U-145-D80-126AA-188

Número de artículo: 8059069

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	2 Nm
Momento de giro transferible	9,5 Nm
Peso del producto	12.000 g
Código de conexión, actuador	D80
Código de conexión, entrada motor	126AA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS