


# filtro de vacío

## OAFF-G3-7

Número de artículo: 8068945

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Grado de filtración	40 µm
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1,5 g
Tipo de fijación	Desplazable enclavamiento
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	Malla PA
Material de la carcasa	POM
Eficiencia del impulso de eyección	0,7 MPa 7 bar
Eficiencia del impulso de eyección (psi)	101,5 psi