


manguito reductor NPFC-R-G12-G14-F

Número de artículo: 8069223

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso del producto	32 g
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS