


amortiguador DYEF-G8-M10-Y1

Número de artículo: 8073906

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10
Carrera	1 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos, sin tope fijo metálico
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	0,8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	1 mm
Par de apriete máximo	3 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0,25 J
Peso del producto	41 g
Tipo de fijación	con manguito roscado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero de aleación fina