

Conjunto de servoprensas YJKP

Número de artículo: 8077950

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Fuerza de prensado	0 ... 17 kN
Carrera útil	100 ... 400 mm
Longitud del cable	5 ... 15 m
Frecuencia de exploración	1.000 Hz
Protocolo	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Posición de montaje	indistinto
Tipo de motor	Servomotor
Aceleración máxima	2 m/s ²
Factor de utilización	100 %
Velocidad de avance	0 ... 250 mm/s
Precisión FS	0,25 %FS
Carga útil máxima	19,5 ... 95 kg
Peso del producto	5,5 ... 66,7 kg
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP20
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III