

# portaetiquetas NEAU-LH-2

Número de artículo: 8078306

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	5,4 mm
Alto	10,3 mm
Largo	23 mm
Tipo de fijación	Clip
Peso del producto	0,3 g
Tamaño del depósito	100
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Sin halógeno
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Diámetro del cable	2,5 ... 3,5 mm
Color	transparente