


# conjunto de tapa VAVC-F12-SCC-13-TP

Número de artículo: 8084035

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                   | Valor   |
|----------------------------------|---|
| Diámetro nominal DN              | 13  |
| Conformidad PWIS                 | VDMA24364-Zona III  |
| Fluido                           | Vapor<br>Aceite hidráulico mineral<br>Gases inertes<br>Aceite mineral<br>agua<br>Aire comprimido filtrado, unidad de filtrado de 200 µm<br>Líquidos neutros |
| Nota sobre el medio              | Los medios gaseosos solo se permiten con afluencia por encima del asiento de la válvula.  |
| Temperatura del medio            | -30 ... 200 °C  |
| Temperatura ambiente             | 0 ... 60 °C   |
| Temperatura de almacenamiento    | -10 ... 60 °C   |
| Posición de montaje              | indistinto  |
| Peso del producto                | 358 g   |
| Indicación sobre el material     | Conforme con RoHS   |
| Material de la culata            | Acero inoxidable de aleación fina   |
| Material de la junta del husillo | PTFE  |
| Material de la junta del asiento | PTFE, modificado  |