

conjunto de tapa VAVC-F12-SCC-20-TP

Número de artículo: 8084036

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal DN	20
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Fluido	Vapor Aceite hidráulico mineral Gases inertes Aceite mineral agua Aire comprimido filtrado, unidad de filtrado de 200 µm Líquidos neutros
Nota sobre el medio	Los medios gaseosos solo se permiten con afluencia por encima del asiento de la válvula.
Temperatura del medio	-30 ... 200 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	363 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la junta del husillo	PTFE
Material de la junta del asiento	PTFE, modificado