


placa de alimentación VABS-P4-20S-G38

Número de artículo: 8087328

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	25 mm
Posición de montaje	indistinto
Características especiales	Resistente al oxígeno según DIN EN 1797
Construcción	Sentido de conexión lateral
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	0 ... 6 bar
Fluido	Gases inertes Aire Oxígeno
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación Máximo tamaño de partícula 10 µm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 80 °C
Temperatura del medio	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	97 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aleación forjada de aluminio, anodizado