


montaje en perfil DIN

CAFM-X4-H

Número de artículo: 8095158

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	29 mm
Alto	4,2 mm
Largo	169 mm
Construcción	Ejecución X4 para perfil de fijación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Peso del producto	38 g
Tipo de fijación	enclavamiento
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación	Acero inoxidable de aleación fina