


# conjunto paralelo EAMM-U-45-V25-40RA-63

Número de artículo: 8095513

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	45
Distancia entre ejes	63 mm
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	3.600 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,05 Nm
Momento de giro transferible	0,5 Nm
Peso del producto	245 g
Código de conexión, actuador	V25
Código de conexión, entrada motor	40RA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS