


bloque de distribución CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Número de artículo: 8098391

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tipo de fijación | Racor acodado |
| Peso del producto | 266 g |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Homologación | c UL - Recognized (OL) |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
| Conexión eléctrica | 5 contactos Conector tipo zócalo Codificación L M12x1 |
| Alimentación máxima de corriente | 16 A |
| Alimentación de tensión | Transmisión del sistema |